


Garant
DNMG 150408, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje