

**Garant****DNMG 150404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150404 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7120-1

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje