


Garant**Čeljust s zaticima za pozicioniranje, za širinu čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362627 160
GTIN	4045197928290
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Kaljeni čelik, Tenifer nitriran u plinu s obje strane (tolerancija $\pm 0,01$ mm).
- Jednostavna montaža na stegu.
- Mehaničko utiskivanje igli.
- Aktivacija komprimiranim zrakom putem ventila.
- Bez razlike za fiksnu i mobilnu čeljust.
- Potreban tlak zraka od 5,5 bara

Upotreba:

Brza promjena za različite obrade.

- **Apsolutna preciznost kod izmjene.**
- **Nema više dugotrajnog rukovanja paralelnim pločicama.**

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Br. 362010.

Allmatic br. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 te sa steznim čeljustima br. 361400 – 361620.

Dio isporuke:

Uključuje 1 kom. pričvrsnog vijka.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	HD-Allmatic
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	HD-HOLEX
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	NC8
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

Pribor

Zamjenski zatici, 10-dijelni tip 1	362629 1
------------------------------------	----------