

HOLEX**Digitalni mikrometar s fiksiranim mjernim površinama, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikaz. Otporno metalno kućište.

Rotacijsko mjerno vreteno, mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Podjela mjernog bubnja: 1/50

IP-klasa zaštite: IP 54

Kalibriranje: B1

Očitavanje: 0,001 mm

Očitavanje: 0,00005 col

Granica odstupanja: 4 µm

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	B1
Očitavanje	0,001 mm
Očitavanje	0,00005 col

Granica odstupanja	4 µm
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Očitavanje	mm / inči
Podjela mjernog bubnja	1/50
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar maks. mjerno područje 25 mm	012050 25
DAkKS kalibriranje Mikrometar maks. mjerno područje 100 mm	012060 100
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Mikrometar maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranje Mikrometar maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
---	------------