

Honeywell**Par rukavica Perfect Poly® Skin, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094250 9
GTIN	3603835501376
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Perfect Poly® Skin. Izrazito uske rukavice koje omogućuju dobar osjet dodira i veliku protukliznu zaštitu, veliku udobnost i postojanost. **Ne sadrži slikone.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

bez silikona	da
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	9
Uljni hvat	umjereno
Bez DMF-a	ne

Materijal prevlake	PU
Oznaka proizvođača	Perfect Poly Skin
Mokro prianjanje	umjereno
Prozračnost	vrlo dobro
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3111X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	220 - 260 mm
Boja	sivo / plavo
Težina	14-20 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice