

Garant**Pločica za sigurnosne prstene lijeva, HU9315, Širina utora m (H13): 0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273906 0,8
GTIN	4045197929068
Razred artikla	21J

Tehnički opis

za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena	0,7 mm
Širina oštrice w	0,85 mm
t_{max}	1,2 mm
Širina utora m (H13)	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Kutni radijus R	0,05 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo
Vrsta	HU9315
Utori prema normi	DIN 471
Utori prema normi	DIN 472

Broj zamjena/oštrica	3
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 280 mm/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	280 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Grafit	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	N
kontinuirano	primjereno		
mokro maksimalno	primjereno		
suho	primjereno		