

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Duljina glave L ₁	21,5 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVJBR/L 1212F11
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500