

**Garant****Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SCSCR/L 1616H09
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 2 CC.. 09T3..
Podložna pločica	269005 1
Ukupna duljina L	101 mm
Veličina drške	16 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

## List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

### Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500