

**Garant****Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SCSCR/L 2525M12
Podložna pločica	269005 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Duljina glave L <sub>1</sub>	27 mm
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	151 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

## List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500