

## Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Razred artikla	21T

### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Ukupna duljina L	126 mm
Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	269005 6
Duljina glave L <sub>1</sub>	24 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Vijak za podlošku	269013 5
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kod držača	SCSCR/L 2020K12
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500