

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260000 16/12 |
| GTIN | 4045197929174 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Funkcionalna širina L ₄ | 20 mm |
| ISO kod držača | SCSCR/L 1616H12 |
| Vijak za podlošku | 269013 5 |
| Veličina pločice | 12 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 20 |
| Ukupna duljina L | 101 mm |
| Duljina glave L ₁ | 22 mm |
| Podložna pločica | 269005 6 |
| Veličina drške | 16 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 1204.. |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500