

Garant**Držać za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Ukupna duljina L	60 mm
ISO kod držača	SCSCR/L 0808D06
Duljina glave L ₁	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina drške	8 mm
Veličina pločice	6 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500