

Garant**Držač za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SCSCR/L 1616H09
Podložna pločica	269005 1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	9 mm
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	101 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Duljina glave L ₁	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500