

Garant**Držač za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina drške	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	70 mm
ISO kod držača	SCSCR/L 1010E06
Duljina glave L ₁	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500