


Garant**Ploča s punim profilom 30° vanjska, desna, HB7125, broj navoja / cola: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270960 6
GTIN	4045197929280
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	6
Rezni materijal	HM
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7125
Vrsta navoja	RD-LH
Vrsta navoja	RD
Norma navoja	DIN 405
Kut navoja oko	30 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		