

Držac za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 16/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 5
Ukupna duljina L	101 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Podložna pločica	269005 6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Veličina pločice	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	SCSCR/L 1616H12
Duljina glave L ₁	22 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500