


**Garant****Ploča s punim profilom 30° vanjska, desna, HB7125, broj navoja / cola: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270964 6
GTIN	4045197929402
Razred artikla	21J

**Tehnički opis**

Broj brzina/coli	6
Rezni materijal	HM
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7125
Vrsta navoja	RD-LH
Vrsta navoja	RD
Norma navoja	DIN 405
Kut navoja oko	30 stupanj
Debljina	4,76 mm
Veličina pločice L	22 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		