


Garant**Pločica s punim profilom 30° unutarnja, lijeva, HB7125, broj navoja / cola: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270990 6
GTIN	4045197929396
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Broj brzina/coli	6
Rezni materijal	HM
unutarnja/vanjska primjena	unutarnji
Primjena	lijevi
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7125
Vrsta navoja	RD
Vrsta navoja	RD-LH
Norma navoja	DIN 405
Kut navoja oko	30 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za tokarenje navoja**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		