

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-619, Veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094262 10
GTIN	10076490481114
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® Serie. Izrazito tanka, a istovremeno otporna rukavica proizvedena tehnikom pletenja **18-Gauge**. Posebice prikladna za lagane radove montaže koji iziskuju veliku preciznost, završnu montažu elektromotora, klima uređaja, rasplete završetaka kablova.

HyFlex® 11-619. S prevlakom sve do područja pulsa.

**Standard:**

EN 388; EN 420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnologija pletenja: 18G

Boja: bijela

**Tehnički opis**

Težina	7,4 g
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Materijal prevlake	PU

Veličina rukavice	10
Toplinska zaštita	ne postoji
Mokro prianjanje	umjereno
Udobnost	vrlo dobro
Bez DMF-a	ne
Uljni hvat	dobro
bez silikona	ne
Prozračnost	vrlo dobro
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
EN 388:2016	2121X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Područje primjene	Preciznost
Boja	bijela
Tehnologija pletenja	18G
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice