

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-600, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094240 10
GTIN	10076490499317
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-600. Fine pletene rukavice s prevlakom s unutarnje strane dlana za suha radna okruženja. Prikladno za precizne radove uz visoku prozračnost. S tankim osnovnim materijalom za primjenu u industriji kod lakih i finih poslova koji iziskuju **maksimalnu pokretljivost**. Zaštita proizvoda od otisaka prstiju, ostataka rukavica i prljavština koje se prenose na proizvod. Prikladne za montažu malih dijelova poput kugličnih ležaja, zglobova i opruga.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Bez DMF-a	ne
Veličina rukavice	10
Udobnost	vrlo dobro

Mokro prianjanje	umjereno
Uljni hvat	umjereno
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Materijal prevlake	PU
bez silikona	ne
Toplinska zaštita	ne postoji
Prozračnost	vrlo dobro
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
EN 388	3121A
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	200 mm
Boja	bijeli
Težina	11,6 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Materijal	PU
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice