



Garnitura probijača u spremniku, Područje utiskivanja: 2-60mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

2K-držać (do vel. 3–20) s pištoljskom ručicom s izmjenjivim precizno brušenim glavama za probijanje. Za proizvodnju brtvenih prstenova u jednom radnom koraku u držać je moguće staviti 2 glave za probijanje s različitim Ø.

Upotreba:

Za bušenje ili proizvodnju ploča / prstena u jednom radnom koraku. Za gumu, kožu, filc, plastiku, pluto, tkaninu ili slične materijale.

Dio isporuke:

Po 1 glava za probijanje Ø br. 832110: 34 kom. vel. 2#60

Mogućnosti kombiniranja glava za probijanje, iznutra: izvana (mm): 2–10 iznutra s 12–60 izvana 12–20 iznutra s 22–60 izvana 22–30 iznutra s 32–60 izvana 32–40 iznutra s 42–60 izvana 42–50 iznutra s 52–60 izvana

Spremnik Duljinaxširinaxvisina (mm): Čelični lim cca 380x315x55

Centrirni šiljak br. 832140: 1 kom.

Po 1 kružni rezač Ø: 55–420 mm

Napomena:

- **Kao podlogu koristiti kod obrade drvo, kožu ili slično.**
- **Sljedeće kombinacije nisu moguće. 20 (unutra) sa 22 (vani); 30 (unutra) sa 32 (vani); 40 (unutra) sa 42 (vani); 50 (unutra) s 52 (vani).**

Tehnički opis

Područje utiskivanja	2 - 60 mm
Vrsta proizvoda	Alat za štancanje

Pribor

Vrh za centriranje s oprugom	832140
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 6 mm	832110 6
Nož za rezanje krugova	832130
Držać za područje probijanja 2-60 mm	832125 2-60
Držać probijača područje probijanja 2-60 mm	832150 2-60
Držać za područje probijanja 2-60 mm	832120 2-60
Držać probijača područje probijanja 2-60 mm	832155 2-60
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 8 mm	832110 8
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 4 mm	832110 4
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 3 mm	832110 3
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 38 mm	832110 38
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 48 mm	832110 48
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 28 mm	832110 28
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 46 mm	832110 46
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 18 mm	832110 18
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 52 mm	832110 52
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 10 mm	832110 10
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 54 mm	832110 54
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 24 mm	832110 24
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 16 mm	832110 16
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 34 mm	832110 34
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 22 mm	832110 22
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 5 mm	832110 5

Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 58 mm	832110 58
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 32 mm	832110 32
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 30 mm	832110 30
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 60 mm	832110 60
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 26 mm	832110 26
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 20 mm	832110 20
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 50 mm	832110 50
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 44 mm	832110 44
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 7 mm	832110 7
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 2 mm	832110 2
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 12 mm	832110 12
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 36 mm	832110 36
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 9 mm	832110 9
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 14 mm	832110 14
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 40 mm	832110 40
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 56 mm	832110 56
Rezervna glava za probijanje za Ø rupe 42 mm	832110 42