

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-600, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094240 11
GTIN	10076490886568
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-600. Fine pletene rukavice s prevlakom s unutarnje strane dlana za suha radna okruženja. Prikladno za precizne radove uz visoku prozračnost. S tankim osnovnim materijalom za primjenu u industriji kod lakih i finih poslova koji iziskuju **maksimalnu pokretljivost**. Zaštita proizvoda od otisaka prstiju, ostataka rukavica i prljavština koje se prenose na proizvod. Prikladne za montažu malih dijelova poput kugličnih ležaja, zglobova i opruga.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Toplinska zaštita	ne postoji
Bez DMF-a	ne
Uljni hvat	umjereno

Osjećaj dodira	vrlo dobro
Mokro prianjanje	umjereno
Udobnost	vrlo dobro
Materijal prevlake	PU
Prozračnost	vrlo dobro
bez silikona	ne
Veličina rukavice	11
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
EN 388	3121A
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	200 mm
Boja	bijeli
Težina	11,6 g
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Materijal	PU
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice