

Garant**Transportna kolica T1, tip: T14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918500 T14
GTIN	4045197612014
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Perforirana stijenka br. 918580 vel. SP1. Nije dio isporuke.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	27 kg
--------	-------

Visina gornje nosive površine	853 mm
Širina nosive površine	609 mm
Nosivost	200 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina donje nosive površine	195 mm
Ø kotača	125 mm
Visina	1019 mm
Standard	EN 1757-3
Tip	T14
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
širina	813 mm
Dubina površine za utovar	459 mm
Dubina	459 mm
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo

Pribor

Limena ploča za alat za vješanje tip SP1	918580 SP1
Međuspremnik za transportna kolica	918581