

HOLEX**Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja, Ø pečata (Ø rupe):
20,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	834000 20,5
GTIN	2050000996443
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.

Bez kugličnih ležajeva.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.

Korištenje:

a) uz pomoć **ključa za vijke**.

b) uz pomoć **ručne hidraulike** br. 834655 vel. 1.

c) uz pomoć **hidraulične ručne pumpe** br. 834700. **Od Ø 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.**

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

- **Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).**
- **Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.**

Tehnički opis

Ø pečata (Ø rupe)	20,5 mm
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430	Pg13
za debljinu materijala (lim kom. 37)	1,75 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do	1,25 mm
Ø rupe, unaprijed izbušene	11 mm
Širina ključa tlačnog vijka	17 mm
Tlačni vijak	M10×1×45
za metrički navoj prema DIN EN 60423	M 20×1,5
Vrsta proizvoda	Alat za bušenje rupa.

Pribor

Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim Ø navoja / duljina 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------