

**Garant****Transportna kolica T3, tip: T32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918520 T32
GTIN	4045197611888
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

1 polica.<br>Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Perforirana stjenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Ø kotača	125 mm
----------	--------

Širina	970 mm
Visina	915 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Težina	20 kg
Tip	T32
Nosivost	250 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Standard	EN 1757-3
Širina nosive površine	850 mm
Visina nosive površine	195 mm
Dubina	509 mm
Dubina površine za utovar	500 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s pomičnim stalkom

---

## Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Limena ploča za alat za vješanje tip SP2	918580 SP2