

Garant**Transportna kolica T9, tip: T94****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918550 T94
GTIN	4045197612137
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

2 police.
Međupolica dostupna kao dodatni pribor. Polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.

Zavarena čelična konstrukcija.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano**.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

maksimalna nosivost	500 kg
---------------------	--------

Visina	925 mm
Tip	T94
Širina nosive površine	1000 mm
širina	1190 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Standard	EN 1757-3
Visina gornje nosive površine	925 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Ø kotača	200 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Dubina	609 mm
Visina donje nosive površine	270 mm
Težina	49 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

Pribor

Međupolica za kolica na kotačiće T9 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 600 mm	918575 600
Limena ploča za alat za vješanje tip SP4	918580 SP4
Međuspremnik za transportna kolica	918581