

Garant**Transportna kolica T3, tip: T34****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918520 T34
GTIN	4045197611895
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

1 polica.
Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Perforirana stjenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost	500 kg
----------	--------

Širina nosive površine	1000 mm
Visina nosive površine	270 mm
Težina	34,4 kg
Ø kotača	200 mm
Visina	990 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
širina	1120 mm
Standard	EN 1757-3
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Tip	T34
Dubina	609 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s pomičnim stalkom

Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Limena ploča za alat za vješanje tip SP4	918580 SP4