

**Garant****Transportna kolica T9, tip: T96****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918550 T96
GTIN	4045197612144
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

2 police.<br>Međupolica dostupna kao dodatni pribor. Polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.

Zavarena čelična konstrukcija.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**

Srebrno **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Standard	EN 1757-3
----------	-----------

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina površine za utovar	700 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Ø kotača	200 mm
maksimalna nosivost	500 kg
Dubina	709 mm
Visina	925 mm
Visina gornje nosive površine	925 mm
Težina	54 kg
Visina donje nosive površine	270 mm
Tip	T96
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Nosivost nosive površine gore	200 kg
širina	1190 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

## Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Limena ploča za alat za vješanje tip SP5	918580 SP5
Međupolica za kolica na kotačiće T9 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 700 mm	918575 700