

**Garant****Transportna kolica T9, tip: T98****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918550 T98
GTIN	4045197612151
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

2 police.<br>Međupolica dostupna kao dodatni pribor. Polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.

Zavarena čelična konstrukcija.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**

Srebrno **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
------------------	------------------------

Standard	EN 1757-3
Ø kotača	200 mm
Tip	T98
Visina	925 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
maksimalna nosivost	500 kg
Visina gornje nosive površine	925 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Dubina	809 mm
Širina nosive površine	1200 mm
Visina donje nosive površine	270 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina	1390 mm
Dubina površine za utovar	800 mm
Težina	64 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

## Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za kolica na kotačiće T9 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 800 mm	918575 800
Limena ploča za alat za vješanje tip SP6	918580 SP6