

Garant**Montažna kolica, tip: TB3/G96****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Stabilno zavareni čelični okvir. Za modularnu montažu vodilica nosača za otvorene kutije za pohranu. Moguće dvostrano korištenje, 8 vodilica nosača mogu biti pričvršćene po jednoj strani (obratite pozornost na korisnu visinu kutija). Vodilice se montiraju u razmaku od 50 mm i imaju nosivost 30 kg. Ergonomska 2-komponentnom pomičnom ručicom Haptoprene®. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima.

Dio isporuke:

Opremljeno s 12x vodilica nosača br. 918584 vel. TB3, 48x GARANT otvorenih skladišnih kutija br. 963301 vel. AA1 i 48x GARANT otvorenih skladišnih kutija br. 963301 vel. AB1.

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano**.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Tip	TB3/G96
-----	---------

širina	1225 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj prozirnih kutija za pohranu	96
Korisna visina	900 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Visina	1200 mm
Korisna širina	1000 mm
Ovjesni raster	50 mm
Dubina	710 mm
Težina	27,2 kg
Korisna dubina	700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø kotača	125 mm
Podешavanje visine u rasteru	50 mm
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal

Pribor

Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Otvorena skladišna kutija Tip AB1	963301 AB1
Vodilice nosača za montažna kolica Prikladno za tipove TB3	918584 TB3
Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Otvorena skladišna kutija Tip AA1	963301 AA1
Montažna kolica tip TB3/0	918583 TB3/0