

Garant**Transportna kolica T3, tip: T38****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918520 T38
GTIN	4045197612113
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

1 polica.
Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Perforirana stjenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina nosive površine	270 mm
------------------------	--------

Standard	EN 1757-3
Tip	T38
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Nosivost	500 kg
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Širina nosive površine	1200 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
širina	1320 mm
Visina	990 mm
Težina	41 kg
Ø kotača	200 mm
Dubina	809 mm
Dubina površine za utovar	800 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s pomičnim stalkom

Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Limena ploča za alat za vješanje tip SP6	918580 SP6