

Garant**Etažna kolica TS9 s 4 međupolice, tip: TS94****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine. Podesiva u rasteru od 130 mm. Bočno postavljena ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica br. 918577. Perforirana limena stijenka br. 918580.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost ukupno	500 kg
-----------------	--------

Težina	70 kg
Ø kotača	200 mm
Nosivost po polici	75 kg
Širina nosive površine	1000 mm
širina	1225 mm
Standard	EN 1757-3
Pomična ručica	da
Visina	1835 mm
Materijal kotača	Puna guma
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Tip	TS94
Raster podešavanja visine	130 mm
Dubina	610 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Podešavanje visine u rasteru	130 mm
Vrsta proizvoda	Etažna kolica

Pribor

Limena ploča za alat za vješanje tip SP4	918580 SP4
Međupremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za etažna kolica T9 za vješanje dubina površine za utovar 600 mm	918577 600