

Garant**Transportna kolica T5, tip: T54****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918530 T54
GTIN	4045197611840
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

2 police.
Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918570; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Širina nosive površine	850 mm
------------------------	--------

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina gornje nosive površine	850 mm
Dubina površine za utovar	500 mm
Nosivost nosive površine gore	80 kg
Ø kotača	125 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina	1020 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Dubina	509 mm
Tip	T54
širina	980 mm
Težina	34 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Standard	EN 1757-3
Visina donje nosive površine	195 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Limena ploča za alat za vješanje tip SP2	918580 SP2
Dodatna ladica za transportna kolica tip 75	918556 75
Međupolica za kolica na kotačiće T5 i T7 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 500 mm	918570 500