

**Garant****Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna, HB7010, korak: 1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270699 1
GTIN	4045197929570
Razred artikla	21J

**Opis****Izvedba:**

**Pločica s djelomičnim profilom 60°** za vanjske navoje sukladno DIN / ISO R 262 (DIN 13) razred tolerancije 6g.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	1 mm
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Primjena	desni
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7010
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,17 mm
Veličina pločice L	11 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

suho

prikladno samo u  
posebnim uvjetima