

**Garant****Etažna kolica TS9 s 4 međupolice, tip: TS96****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine. Podesiva u rasteru od 130 mm. Bočno postavljena ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica br. 918577. Perforirana limena stijenka br. 918580.

**Lakiranje:**Srebrno **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

širina	1225 mm
--------	---------

Ø kotača	200 mm
Visina	1835 mm
Pomična ručica	da
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Širina nosive površine	1000 mm
Standard	EN 1757-3
Nosivost po polici	85 kg
Tip	TS96
Nosivost ukupno	500 kg
Materijal kotača	Puna guma
Težina	76 kg
Raster podešavanja visine	130 mm
Dubina	710 mm
Dubina površine za utovar	700 mm
Podešavanje visine u rasteru	130 mm
Vrsta proizvoda	Etažna kolica

## Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za etažna kolica T9 za vješanje dubina površine za utovar 700 mm	918577 700
Limena ploča za alat za vješanje tip SP5	918580 SP5