

**Garant****Transportna kolica T5, tip: T56****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918530 T56
GTIN	4045197611857
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

2 police.<br>Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918570; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

širina	1130 mm
--------	---------

Širina nosive površine	1000 mm
Dubina	609 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Težina	42 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Standard	EN 1757-3
Tip	T56
Ø kotača	125 mm
Visina donje nosive površine	195 mm
Visina	1020 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Visina gornje nosive površine	850 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Nosivost nosive površine gore	80 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

## Pribor

Limena ploča za alat za vješanje tip SP3	918580 SP3
Međuspremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za kolica na kotačiće T5 i T7 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 600 mm	918570 600
Dodatna ladica za transportna kolica tip 75	918556 75