

Garant**Etažna kolica TS9 s 4 međupolice, tip: TS98****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine. Podesiva u rasteru od 130 mm. Bočno postavljena ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica br. 918577. Perforirana limena stijenka br. 918580.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost ukupno	500 kg
-----------------	--------

Ø kotača	200 mm
Težina	91 kg
Širina	1390 mm
Standard	EN 1757-3
Širina nosive površine	1200 mm
Nosivost po polici	95 kg
Visina	1835 mm
Pomična ručica	da
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Materijal kotača	Puna guma
Tip	TS98
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Raster podešavanja visine	130 mm
Dubina	810 mm
Dubina površine za utovar	800 mm
Podešavanje visine u rasteru	130 mm
Vrsta proizvoda	Etažna kolica

Pribor

Međuspremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za etažna kolica T9 za vješanje dubina površine za utovar 800 mm	918577 800
Limena ploča za alat za vješanje tip SP6	918580 SP6