

**Garant****Transportna kolica T7, tip: T76****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918540 T76
GTIN	4045197611871
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

3 police.<br>Srednja polica koja se može učvrstiti na 3 visine. Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Perforirana limena stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Dubina	609 mm
--------	--------

Visina srednje nosive površine	522 mm
Visina gornje nosive površine	850 mm
Standard	EN 1757-3
Nosivost nosive površine na sredini	80 kg
Ø kotača	125 mm
širina	1130 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Nosivost nosive površine gore	80 kg
maksimalna nosivost	250 kg
Tip	T76
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Visina	1020 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Dubina površine za utovar	600 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Težina	58 kg
Visina donje nosive površine	195 mm
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

## Pribor

Dodatna ladica za transportna kolica tip 75	918556 75
Međuspremnik za transportna kolica	918581
Limena ploča za alat za vješanje tip SP3	918580 SP3
Međupolica za kolica na kotačiće T5 i T7 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 600 mm	918570 600