

**Transportna kolica, tip: 2500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919800 2500
GTIN	4017976025001
Razred artikla	96F

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, polica od iverice s dekorativnom pločom bukve.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Materijal kotača	TPE
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Standard	EN 1757-3
Tip	2500

Nosivost	500 kg
Visina	948 mm
Težina	23 kg
Ø kotača	160 mm
Širina nosive površine	850 mm
Visina nosive površine	228 mm
širina	975 mm
Dubina	509 mm
Dubina površine za utovar	500 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s pomičnim stalkom