

**Garant****Transportna kolica T9, tip: T92****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918550 T92
GTIN	4045197612120
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

2 police.<br>Međupolica dostupna kao dodatni pribor. Polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.

Zavarena čelična konstrukcija.<br>Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

**Standard:****EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

**Lakiranje:**

Srebrno **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Tip	T92
-----	-----

Visina donje nosive površine	195 mm
Ø kotača	125 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Visina	850 mm
Širina nosive površine	850 mm
Dubina	509 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Dubina površine za utovar	500 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
širina	1040 mm
Nosivost nosive površine gore	200 kg
Visina gornje nosive površine	850 mm
Standard	EN 1757-3
Težina	33 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Vrsta proizvoda	Transportna kolica

## Pribor

Dodatna ladica za transportna kolica tip 75	918556 75
Limena ploča za alat za vješanje tip SP2	918580 SP2
Međupremnik za transportna kolica	918581
Međupolica za kolica na kotačiće T9 za pričvršćivanje vijcima dubina površine za utovar 500 mm	918575 500