

Garant
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 1mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202285 1
GTIN	4045197929860
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Tehnički opis

Kut spirale	30 stupanj
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,006 mm
Ø reza D_c	1 mm
Oblik drške	HA
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L_s	3 mm
Ø drške D_s	3 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Broj zubi Z	3
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,005 mm
Ukupna duljina L	38 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	AICrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno