

Garant**Transportna kolica T1, tip: T12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918500 T12
GTIN	4045197612007
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zavarena čelična konstrukcija, polica od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Srebrno **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Tip	T12
Težina	15 kg

Nosivost	250 kg
Visina	900 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Visina donje nosive površine	195 mm
Standard	EN 1757-3
širina	860 mm
Širina nosive površine	600 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø kotača	125 mm
Materijal kotača	Poliuretanska prevlaka
Dubina površine za utovar	500 mm
Dubina	509 mm
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo