

Garant
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202285 5
GTIN	4045197931054
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

 Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Tehnički opis

Kut spirale	30 stupanj
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Ukupna duljina L	54 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	16 mm
Oslobađanje Ø D ₁	4,8 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L _s	9 mm
Oblik drške	HB
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,04 mm
Broj zubi Z	3
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø reza D _c	5 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,03 mm

Ø drške D _s	6 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno