


VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 3,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202307 3,5
GTIN	4045197931627
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 202240 / 202245.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	57 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Drška	DIN 6535 HB s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut spirale	45 stupanj
Ø drške D _s	6 mm
Ø reza D _c	3,5 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,025 mm
Broj zubi Z	3
Duljina rezne oštrice L _s	11 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,02 mm
Oblik drške	HB
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

