


Garant
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201307 16
GTIN	4045197930262
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HE s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice L_s: 32 mm

Duljina izboja L₁ uključ. oslobađanje: 44 mm

Oslobađanje Ø D₁: 15,7 mm

Ukupna duljina L: 92 mm

Ø drške D_s: 16 mm

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Oslobađanje Ø D ₁	15,7 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	44 mm
Duljina rezne oštrice L _s	32 mm
Oblik drške	HB

Ø drške D_s	16 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Kut spirale	30 stupanj
Drška	DIN 6535 HE s h6
Ø reza D_c	16 mm
Broj zubi Z	2
Ukupna duljina L	92 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala