

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik AD, SK 40, Stezni raspon: 0,5-13mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

S otvorom za Balluff/RFID čip. Maksimalna pogreška koncentričnosti $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pjškareno i brušeno.

- **Uska konstrukcija.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni stezni momenti na alatu.**

Dio isporuke:

Uključuje **Torx® - stezni ključ** s poprečnom drškom **za snažno stezanje**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 13 mm
Duljina izboja A-dimenzija	76 mm
Vanjski Ø D	43 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Izvedba	tanko
Prihvat	SK 40
Norma prihвата	ISO 7388-1

Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje