

HOLEX**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 50, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.
Bruniran. S otvorom za Balluff/RFID čip.

Dio isporuke:

Uključuje **Torx® - stezni ključ** s poprečnom drškom **za snažno stezanje**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 50 µm

Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje