

HOLEX**TMSERROR, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije. Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

Stezanje svrdala, upuštača i razvrtača na glodalicama.

Dio isporuke:

Uključuje stezni ključ za Torx® s poprečnom ručicom za optimalni moment pritezanja.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Vanjski Ø D	56 mm
Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Rezervni stezni ključ	SW6
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 2080
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 50 µm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

