

**Garant****Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 63, Stezni raspon: 1-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- **Za desni i lijevi smjer rotacije.**
  - **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.  
Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.
- **Uska konstrukcija.**
  - **Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.**
  - **Optimalni momenti stezanjana alatu.**

**Dio isporuke:**

Uključuje **stezni ključ** s T drškom.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Izvedba	tanko
Duljina izboja A-dimenzija	104 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Prihvat	HSK-A 63

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje