

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 63, Stezni raspon: 0,3-8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307725 0,3-8
GTIN	4045197931863
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Za desni i lijevi smjer rotacije.**
 - **S RFID/Balluff otvorom za čip.**
- S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.
Kružnost vrtnje $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Uska konstrukcija.**
 - **Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.**
 - **Optimalni momenti stezanjana alatu.**

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T drškom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,3 - 8 mm
Vanjski \varnothing D	35 mm
Duljina izboja A-dimenzija	93 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Izvedba	tanko
Prihvat	HSK-A 63

Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Maksimalni pritezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje